



JMKdent
ortodoncja u specjalisty

📍 Kompasowa 1/49, Warszawa ☎ +48 22 401 21 22

✉ info@jmkdent.pl 🌐 www.jmkdent.pl

DYSTALIZATOR CARRIERE

Zastosowaliśmy u Ciebie aparat do przesuwania bocznych odcinków łuku zębowego i odtwarzania właściwych kontaktów "jak kota zębate" w bocznych odcinkach łuku zębowego w tak zwanej I klasie. Jest to pierwszy etap przed naklejeniem pełnego stałego aparatu, dzięki niemu można skrócić całkowity czas leczenia pełnym aparatem stałym. Pozwala on także skamuflować zębowo wady szkieletowe.

Wymaga od pacjenta zakładania wyciągów całodobowo oprócz jedzenia, mycia zębów i sportów kontaktowych. Nakleja się go najczęściej na górne kły i pierwsze trzonowce a na dolny łuk technik wykonuje łuk językowy. Pomiędzy zaczepami na górnych kłach oraz haczykami na pierścieniach w dolnym łuku językowym rozciąga się wyciągi:

1. SIŁA 1: 1/4 6uncji przez pierwszy miesiąc,
2. SIŁA 2: 3/16 8uncji przez drugi miesiąc i kolejne.



WIĘCEJ INFORMACJI: <https://www.youtube.com/watch?v=FxaFPVtJjXc>